

Medos



www.medos.pl

■ Dlaczego warto stosować zawiasy do drzwi aluminiowych Jocker-Alu
■ Why choose Jocker-Alu aluminium door hinges
■ Les avantages des paumelles pour portes en aluminium Jocker-Alu
■ Преимущества использования петли для алюминиевых дверей Jocker-Alu

- ✓
 - Szybki montaż
 - Quick and easy assembly
 - Montage rapide
 - Быстрый монтаж

- ✓
 - Estetyczne wykonanie
 - High quality finish
 - Aspect esthétique
 - Высокое качество

- ✓
 - Nowoczesny design
 - Modern design
 - Design moderne
 - Современный дизайн

- ✓
 - Bezstopniowa regulacja w 3 płaszczyznach
 - Smooth and stepless 3-dimensional adjustment
 - Régulation en continu en 3 axes
 - Плавная регулировка в 3 плоскостях

- ✓
 - Zgodność kolorystyczna z pozostałymi produktami Medos
 - Wide range of colours compatible with other Medos products
 - Correspondance des couleurs avec d'autres produits Medos
 - Богатая цветовая гамма, сочетающаяся с другими изделиями фирмы Medos

- ✓
 - Bardzo korzystna relacja jakości do ceny
 - Best value for money
 - Relation prix-qualité très favorable
 - Идеальное сочетание цены и качества



Testy ■ Tested ■ Tests ■ Протестирована

- 160 kg/кг - 200,000 cykli/cycles/циклов
- 320 kg/кг - 20 cykli/cycles/циклов
- 480 kg/кг - 5 cykli/cycles/ циклов



JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 86 167, (22) 57 86 168, fax: (22) 57 86 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

PCA
AC 109

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
1488-CPR-0681/W

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Zawiasy jednoosiowe JOCKER ALU
o podwyższonej odporności na włamanie

Ogólną identyfikację wyrobu, zakres i warunki stosowania określono w załączniku nr Z-1488-CPR-0681/W stanowiącym integralną część niniejszego certyfikatu.

Pozycję i klasy właściwości użytkowych wyrobu określono w załączniku nr Z-1488-CPR-0681/W stanowiącym integralną część niniejszego certyfikatu.

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:
„MEDOS” Marian Buławka, Ewa Buławka Spółka Jawna
ul. Magazynowa 3
86-200 Chełmno

i wytwarzanego w zakładzie produkcyjnym:
„MEDOS” Marian Buławka, Ewa Buławka Spółka Jawna
ul. Magazynowa 3
86-200 Chełmno

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w załączniku ZA normy:

EN 1935:2002 + EN 1935:2002/AC:2003
(odpowiednik krajowy: PN-EN 1935:2003 + PN-EN 1935:2003/AC:2005)

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich stałości.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy 13.08.2018 r. i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrob budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Piotr Maciejak


Warszawa, 13.08.2018 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Goryto

JOCKER 2SK 160KG

							
4	7	7	1	1	3	1	14

Testy ■ Tested ■ Tests ■ Протестирована

- 160 kg/kg - 200,000 cykl/cycles/циклов
- 320 kg/kg - 20 cykl/cycles/циклов
- 480 kg/kg - 5 cykl/cycles/циклов



JOCKER 3SK 160KG

4

7

7

1

1

3

1

14

- Zaślepki zawiasu wykonane są z tworzywa ASA, co gwarantuje utrzymanie intensywności koloru w długim okresie czasu
- Hinge caps made of ASA plastic keep the colour unchanged for many years
- Bouchons de la paumelle faites en polymère ASA garantissant la conservation de la couleur sur une longue période de temps
- Наружные заглушки петли, изготовленные из ASA-пластика, гарантируют продолжительную цветостойкость



- Teflonowe łożysko ślizgowe
- Teflon slide bearing
- Palier en téflon
- Тефлоновая шайба

- Korpus zawiasu wykonany z tłoczonego aluminium
- Hinge body made of extruded aluminium
- Corps de la paumelle fait en aluminium extrudé
- Корпус петли изготовлен из экструдированного алюминия

- Zatraskowa zaślepka zawiasu wykonana z tłoczonego aluminium
- Snap-in cover plates made of extruded aluminium
- Couverture à possoir faite en aluminium extrudé
- Защелкивающаяся наружная крышка петли изготовлена из экструдированного алюминия


- Wszystkie wkręty wykonane są ze stali nierdzewnej
- Stainless steel screws
- Tous les vis en inox
- Все шурупы изготовлены из нержавеющей стали




Zawias Jocker-Alu dwuskrzydłowy ■ Jocker-Alu two-leaf hinge ■ Paumelle Jocker Alu à deux ailes ■ Двухсекционная петля Jocker-Alu




-Nº: 902F16700




Instrukcja montażu
Assembly instructions
Instructions de montage
Инструкция по сборке



-Nº: 40704040300



C(mm)	A(mm)	B(mm)
60	20.5	39.5
67	20.5	46.5
86	39.5	46.5
93	46.5	46.5



Zestawy mocujące ■ Mounting set ■ Kit de montage ■ Наборы крепежных элементов

- Samogwintujące śruby mocujące do profili ciepłych
- Self-threading fastening screws for profiles with thermal insulation
- Vis autoforants pour profilés calorifugés
- Самонарезающие шурупы для профилей с термовставками



- Płytki mocujące
- Mounting plates
- Platines de fixation
- Крепежные пластины





A12 x 50mm ■ A12 x 60mm ■ A12 x 70mm




2SK




■ M8 x 38mm




Podkładka dystansowa ■ Distancing plate ■ Cale de distance ■ Дистанционная планка




H(mm)
5
7
8
8,5
10
13




Przygotowanie zawiasu ■ Hinge preparation ■ Préparation de la paumelle ■ Подготовка петли




■ Wyjściowe położenie tulejki mimośrodowej ■ Initial eccentric bush position ■ Position initiale du manchon excentrique ■ Исходная позиция эксцентриковой втулки



■ Pamiętaj o założeniu teflonowego łożyska ■ Install Teflon bearing ■ Mettez le palier en teflon ■ Не забудьте установить тefлоновую шайбу




■ Wyjściowe położenie sworznia zawiasu ■ Initial hinge pin position ■ Position initiale de l'axe de la paumelle ■ Исходная позиция



■ Wkręć śrubę regulacji pionowej ■ Initial eccentric bush position ■ Serrez le vis de réglage vertical ■ Прикрутить гайку вертикальной регулировки

MONTAŻ ■ ASSEMBLY ■ MONTAGE ■ МОНТАЖ


1.



2.




3.




4.



5.




6.



7.



8.




9.









-Nº: 903F16700



Instrukcja montażu
Assembly instructions
Instructions de montage
Инструкция по сборке



-Nº: 40704040300



C(mm)	A(mm)	B(mm)
60	20.5	39.5
67	20.5	46.5
86	39.5	46.5
93	46.5	46.5

Zestawy mocujące ■ Mounting set ■ Kit de montage ■ Наборы крепежных элементов

- Samogwintujące śruby mocujące do profili ciepłych
- Self-threading fastening screws for profiles with thermal insulation
- Vis autoforants pour profilés calorifugés
- Самонарезающие шурупы для профилей с термовставками





- Płytki mocujące
- Mounting plates
- Platines de montage
- Крепежные пластины




A12 x 50mm ■ A12 x 60mm ■ A12 x 70mm



2SK ■ 3SK ■ M8 x 38mm



Podkładka dystansowa ■ Distancing plate ■ Cale de distance ■ Дистанционная планка



H(mm)
5
7
8
8,5
10
13




Przygotowanie zawiasu ■ Hinge preparation ■ Préparation de la paumelle ■ Подготовка петли




■ Wyjściowe położenie tulejek mimośrodowych ■ Initial eccentric position ■ Position initiale des manchons excentriques ■ Исходная позиция эксцентриковых втулок



■ Pamiętaj o założeniu teflonowych łożysk ■ Install Teflon bearings ■ Mettez les paliers en teflon ■ Не забудьте установить тefлоновые шайбы



■ Wyjściowe położenie sworznia zawiasu ■ Initial hinge pin position ■ Position initiale de l'axe de la paumelle ■ Исходная позиция оси петли




■ Wkręć śruby regulacji pionowej ■ Tighten vertical adjustment screws ■ Serrez les vis de réglage vertical ■ Прикрутить гайки вертикальной регулировки

MONTAŻ ■ ASSEMBLY ■ MONTAGE ■ МОНТАЖ


1.



2.




3.




4.




5.




6.



7.




8.



9.






▪ Zawiasy do drzwi aluminiowych Jocker-Alu posiadają płynną regulację w 6 kierunkach. Do regulacji zawiasów wystarczy tylko jedna osoba.

▪ Jocker-Alu aluminium door hinges are stepless adjustable in three dimensions. All adjustments on the fitted door can be carried out by one person.

▪ Les paumelles pour portes aluminium Jocker-Alu sont réglables avec aisance en 6 directions. Le réglage peut être fait par une personne.

▪ Петли для алюминиевых дверей Jocker-Alu имеют плавную регулировку в 6 направлениях. Регулировка петель может осуществляться одним человеком.


Regulacja w pionie ■ Vertical adjustment ■ Réglage vertical ■ Вертикальная регулировка



Regulacja docisku uszczelki ■ Sealing pressure adjustment ■ Réglage de la compression ■ Регулировка прижима уплотнителя



Regulacja w poziomie ■ Horizontal adjustment ■ Réglage horizontal ■ Горизонтальная регулировка





DZIAŁ SPRZEDAŻY KRAJOWEJ

Andrzej Lewoń

Kierownik Działu Marketingu i Handlu - Polska
Tel. +48 56 691 20 59
Kom. +48 513 193 938
andrzej@medos.pl

Zbigniew Myszka

Specjalista ds. Marketingu i Handlu
Tel. +48 56 691 20 75
Kom. +48 609 023 372
zbyszek@medos.pl

Tomasz Poniatoński

Specjalista ds. Marketingu i Handlu
Tel. +48 56 691 20 64
Kom. +48 508 186 242
tomek@medos.pl

Przemysław Lasowski

Specjalista ds. Marketingu i Handlu
Tel. +48 56 691 20 75
Kom. +48 601 277 142
przemek@medos.pl

Marcin Mąteński

Specjalista ds. Marketingu i Handlu
Tel. +48 56 691 20 58
Kom. +48 607 236 009
marcin.m@medos.pl

Karol Przybylski

Specjalista ds. Marketingu i Handlu
Tel. +48 56 691 20 59
Kom. +48 505 079 162
karol.p@medos.pl

Krzysztof Konopacki

Specjalista ds. Marketingu i Handlu
Tel. +48 56 691 20 59
Kom. +48 693 013 401
krzysztof.k@medos.pl

Błażej Gawroński

Specjalista ds. Marketingu i Handlu
Tel. +48 56 662 74 29
Kom. +48 603 030 742
blazej.g@medos.pl



INTERNATIONAL SALES

Łukasz Napieralski

International Sales Director
Tel. +48 56 691 20 56
Mob. +48 515 248 576
Fax +48 56 691 20 50
lukasz@medos.pl



EN



ES



RU

Adam Szulc

Export Manager
Tel. +48 56 691 30 97
Mob. +48 609 318 148
Fax +48 56 691 20 50
as@medos.pl



EN

Andrzej Mojsiewicz

Export Manager
Tel. +48 56 691 20 70
Mob. +48 502 718 288
andrzej.m@medos.pl



RU



LT

Grażyna Kierska

Export Manager
Tel. +48 56 662 74 14
Mob. +48 607 856 654
gk@medos.pl



FR



IT



EN



ES

Ewa Bartoszewska

Export Manager
Mob. +48 601 945 737
ewa.b@medos.pl



RU



EN



medos

MEDOS

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Magazynowa 3
86-200 Chełmno / Polska

NIP: 875-10-02-162

REGON: 870568014

zamowienia@medos.pl
www.medos.pl

tel.: +48 (56) 56 691 20 79

fax: +48 (56) 691 20 50



Inn000566